

Systeme de  
connexion et  
de dérivation

# Boîtes de connexion 40

matière première

**U24X**

couleur

Blanc

Gris

## Pour les connexions et les dérivations des circuits

- Système de boîtes compatible avec les gammes de Goulottes 73 et les Moulures 78.
- Accès indépendant aux bornes de connexions, sans manipuler ou intervenir sur le reste de l'installation.
- Uniformité des couleurs et du design sur l'ensemble de l'installation.
- **Matériau isolant.**

## Matière première



Boîtes de connexion



Conforme



## Caractéristiques techniques

**Electrique**

**Electrique**

- Electriquement isolant
- Absence de mise à la terre

**Chocs**

**EN 50085-2-1**

- Résistance aux chocs pour l'installation et l'usage : **IK07**
- Dimension 110x150 mm : **IK08**

**Température**

**EN 50085-2-1**


- Température minimale d'installation et d'usage : **-5°C**
- Température maximale d'usage : **+60°C**

**Feu**

**EN 50085-2-1**

- Essai au fil incandescent **960°C**
- Non propagateur de la flamme

Suivez les différentes étapes de la page 15 pour consulter et télécharger la **fiche technique** sur notre site [www.unex.fr](http://www.unex.fr)



Couleur

Blanc

**RAL 9010**

Gris

**RAL 7035**

## Marques de qualité



EN 50085-2-1:2006 +  
A1:2011



EN 50085-2-1:2006 +  
A1:2011



ГОСТ Р  
50827:2009

## Homologations




Φ3 от 22.07.08 N 123-Φ3  
ГОСТ Р 53313-2009

## Déclaration de conformité






Hôtellerie



Réhabilitation de logement

# Meilleure finition de l'installation

Les formes rectilignes des Boîtes de connexion 40 Unex s'intègrent mieux dans l'installation électrique.



La conception des Boîtes de connexion 40 Unex permet leurs montages à tout endroit de l'installation, y compris au niveau des angles.



Couleur uniforme pour l'ensemble de l'installation.

Dimensions (mm)

Références

Couleur <input type="radio"/> Blanc RAL 9010 (Réf. 7xxxx-2) <input type="radio"/> Gris RAL 7035 (Réf. 7xxxx-04)			
	<b>Boîte de connexion et de dérivation</b>	70x70x27	<b>78455-2</b>
	<b>Boîte de connexion et de dérivation</b>	85x85x45	<b>71451-2</b>
	<b>Boîte de connexion et de dérivation</b>	110x110x45	<b>78457-2</b>
	<b>Boîte de connexion et de dérivation</b>	110x110x45	<b>78457-04</b>
	<b>Boîte de connexion et de dérivation</b>	110x150x74	<b>73461-2</b>
	<b>Boîte de connexion et de dérivation</b>	110x150x74	<b>73461-04</b>

